

WED035 WCS 8kg

W1 előltöltős mosógép:

A | 8 kg | 1400 ford./perc | elővasalás | CapDosing | textilkímélő dob



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- Az Elővasalás csökkenti a gyűrődést, megtakarítja az idő és munka akár 50%-át
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról



EAN: 4002516650003 / Cikkszám: 12193150 / Régi cikkszám 11ED0351EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Grafitiszürke Pearlfinish
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeraadagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemműködésenként a mosási ciklusban (kWh)	47
Súlyozott vízfelhasználás üzemműködésenként (l)	47
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemműködésben (W)	0,30
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•

WED035 WCS 8kg

W1 előtöltős mosógép:

A | 8 kg | 1400 ford./perc | elővasalás | CapDosing | textilkímélő dob



EAN: 4002516650003 / Cikkszám: 12193150 / Régi cikkszám11ED0351EU1

Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2

WED035 WCS 8kg

W1 előtöltős mosógép:

A | 8 kg | 1400 ford./perc | elővasalás | CapDosing | textilkímélő dob



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm