

WWDO20 WCS 8kg

W1 előtöltős mosógép:

1–8 kg-os textilkímélő dobbal és elővasalással a ruhák kímélő ápolásához.



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- Az Elővasalás extra csökkenti a ráncokat és az idő és munka 50%-át megtakarítja#
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról



EAN: 4002516652014 / Anyagszám: 12193170 / Régi anyagszám: 11WD0201EU1

<b>Kialakítás</b>	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
<b>Kivitel</b>	
Termékmárka	W1 White Edition
Előtöltős	•
<b>Centrifugálás</b>	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
<b>Design</b>	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
<b>Tisztítási teljesítmény</b>	
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
<b>Textilkímélés</b>	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	8,0
<b>Kezelési kényelem</b>	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódonként a mosási ciklusban (kWh)	47
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódonként (l)	47
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
<b>Mosóprogramok</b>	
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•

WWD020 WCS 8kg

W1 előltöltős mosógép:

1–8 kg-os textilkímélő dobbal és elővasalással a ruhák kímélő ápolásához.



EAN: 4002516652014 / Anyagszám: 12193170 / Régi anyagszám: 11WD0201EU1

Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
<b>Mosási extrák</b>	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
<b>Biztonság</b>	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50

WWDO20 WCS 8kg

W1 előtöltős mosógép:

1–8 kg-os textilkímélő dobbal és elővasalással a ruhák kímélő ápolásához.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm