

WSD323 WCS PWash&8kg

W1 előltöltős mosógép:

A QuickPowerWash nulláról tisztára mos 49 perc alatt.



- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról
- Az Elővasalás extra csökkenti a ráncokat és az idő és munka 50%-át megtakarítja#
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz
- Takarékos, nagy teljesítményű és kopásálló – ProfiEco motor



EAN: 4002516645481 / Anyagszám: 12193200 / Régi anyagszám: 11SD3231EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, sárga, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeraadagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódonként a mosási ciklusban (kWh)	47
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódonként (l)	47
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	70
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•

WSD323 WCS PWash&8kg

W1 előtöltős mosógép:

A QuickPowerWash nulláról tisztára mos 49 perc alatt.




EAN: 4002516645481 / Anyagszám: 12193200 / Régi anyagszám: 11SD3231EU1

Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Impregnálás	•
Pamut nyíl	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangelzés	•
Minőség	
Szűrkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	92
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2


WSD323 WCS PWash&8kg

W1 előltöltős mosógép:


A QuickPowerWash nulláról tisztára mos 49 perc alatt.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm