

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



- TwinDos®
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz
- Kijelző és kényelmes kezelés érintéssel – ComfortSensor
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért\*

\* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516647621 / Anyagszám: 12193410 / Régi anyagszám: 11SI8631EU1

<b>Kialakítás</b>	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Álátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
<b>Kivitel</b>	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
<b>Centrifugálás</b>	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
<b>Design</b>	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
<b>Tisztítási teljesítmény</b>	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószerek-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
<b>Textilkímélés</b>	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	9,0
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
MultiLingua	•
AutoClean mosószerekadagoló fiók	•
AddLoad	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemi ciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemi ciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	68
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



EAN: 4002516647621 / Anyagszám: 12193410 / Régi anyagszám: 11SI8631EU1

Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) 0,80

EcoFeedback	•
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
<b>Mosóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingekb/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Pehelypaplan	•
Fejpárna	•
Tollal töltött ruhák	•
Függöny	•
Pamut – higiénia	•
Gép tisztítása	•
Pamut nyíl	•
Új textíliák	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
<b>Mosási extrák</b>	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Extra halk	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
AllergoWash	•
<b>Minőség</b>	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
<b>Biztonság</b>	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•

WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



EAN: 4002516647621 / Anyagszám: 12193410 / Régi anyagszám: 11SI8631EU1

#### Műszaki adatok

Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	95
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2

#### Mellékelt tartozékok

3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•

#### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WSI863 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:


TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm