

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | M Touch | automatikus adagolás | QuickPowerWash



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- M Touch – egyszerű vezérlés érintéssel vagy elhúzással
- TwinDos® pontos és automatikus mosószer-adagolás
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt



EAN: 4002516647713 / Cikkszám: 12193490 / Régi cikkszám 11WR8606EU1

| | |
|---|--------------------------|
| Kialakítás | |
| Toronyba állítható | • |
| Side-by-Side | • |
| Alátolható | • |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Kivitel | |
| Termékmárka | W1 White Edition |
| Előltöltős | • |
| Centrifugálás | |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1600 |
| Öblítés állj | • |
| „Centrifuga nélkül” funkció | • |
| Design | |
| Készülék színe | lótuszfehér |
| Panel színe | lótuszfehér |
| Ajtó kialakítása | Lótuszfehér krómgyűrűvel |
| Panel kivitele | 5°-ban döntött |
| Kezelési mód | Érintőképernyős kezelés |
| Kijelző | MTouch |
| Tisztítási teljesítmény | |
| Innovatív PowerWash mosási technológia | • |
| TwinDos automatikus mosószer-adagolás | • |
| Adagonkénti CapDosing adagolás | • |
| Folt opció | • |
| Ellenőrzött vírus Higiénia | • |
| Textilkímélés | |
| Textilkímélő dob | • |
| Ruhátöltet (kg) | 9,0 |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | • |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Pontos idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Mosási asszisztens | • |
| Tájékoztató szövegek | • |
| Kedvenc programok | • |
| Dobmegvilágítás | LED |
| MultiLingua | • |
| AutoClean mosószeradagoló fiók | • |
| AddLoad | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | A |
| Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh) | 49 |
| Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l) | 48 |
| Centrifugálás-hatékonysági osztály | A |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor) | A |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW) | 68 |

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | M Touch | automatikus adagolás | QuickPowerWash



EAN: 4002516647713 / Cikkszám: 12193490 / Régi cikkszám11WR8606EU1

| | |
|--|------|
| Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál | 199 |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,30 |
| Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,70 |
| EcoFeedback | • |
| „Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás | • |
| Mennyiségi automatika | • |
| Víz mennyiség-számláló | • |
| Habszabályozás | • |
| ProfiEco motor | • |
| Mosóprogramok | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatikus plusz | • |
| Pamut | • |
| Könnyen kezelhető | • |
| Kímélő | • |
| Ingek/blúzok | • |
| Selyem (kézi mosás) | • |
| Gyapjú (kézi mosás) | • |
| Expressz 20 | • |
| Sötét színű ruhák | • |
| Farmer | • |
| Outdoor | • |
| Impregnálás | • |
| Sportruházat | • |
| Sportcipők | • |
| Pehelypaplan | • |
| Fejpárna | • |
| Tollal töltött ruhák | • |
| Függöny | • |
| Pamut – higiénia | • |
| Gép tisztítása | • |
| Pamut nyíl | • |
| Új textíliák | • |
| Csak öblítés | • |
| Keményítés | • |
| Szivattyúzás/centrifugálás | • |
| ECO 40–60 | • |
| Mosási extrák | |
| SingleWash | • |
| Rövid | • |
| Áztatás | • |
| Előmosás | • |
| Plusz víz | • |
| Kiegészítő öblítési művelet | • |
| Extra halk | • |
| Elővasalás gőzzel | • |
| Hangjelzés | • |
| AllergoWash | • |
| Minőség | |
| Szürkeöntvény ellensúlyok | • |

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | M Touch | automatikus adagolás | QuickPowerWash



EAN: 4002516647713 / Cikkszám: 12193490 / Régi cikkszám11WR8606EU1

| Biztonság | |
|---|-------------------|
| Vízvédelmi rendszer | Waterproof-System |
| Gyerekzár | • |
| PIN-kód | • |
| Optikai interfész | • |
| Műszaki adatok | |
| Méreték (mm) (szélesség) | 596 |
| Méreték (mm) (magasság) | 850 |
| Méreték (mm) (mélység) | 643 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) | 1077 |
| Súly (kg) | 94 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,10-2,40 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok | |
| UltraPhase 1+2 | • |
| Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez | • |
| Elérhető kijelzőnyelvek | |


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:

A | 9 kg | 1600 ford./perc | M Touch | automatikus adagolás | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm