

WWW980 WPS Passion
W1 előltöltős mosógép:
Takarékos mindentudó a legnagyobb igényekhez.



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Energiamegtakarítás a legjobb „A” energiahatékonysági osztályban
- M Touch – egyszerű vezérlés érintéssel vagy elhúzással
- A SteamCare akár 50%-ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit
- Takarítson meg akár 65% energiaköltséget a további melegvíz-csatlakozással



EAN: 4002516647720 / Anyagszám: 12193500 / Régi anyagszám: 11WW9806EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül” funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Aluezüst krómgyűrűvel
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	MTouch
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
SteamCare gőzölőrendszer	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Pontos idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Mosási asszisztens	•
Tájékoztató szövegek	•
Kedvenc programok	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
Töltetmennyiség-kijelző és mosószer-adagolási javaslat	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A

WWW980 WPS Passion
W1 előltöltős mosógép:
Takarékos mindentudó a legnagyobb igényekhez.



EAN: 4002516647720 / Anyagszám: 12193500 / Régi anyagszám: 11WW9806EU1

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	67
Az „ECO 40–60” program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,70
Melegvíz-csatlakozás	•
EcoFeedback	•
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Vízmennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét színű ruhák	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Sportcipők	•
Pehelypaplan	•
Fejpárna	•
Tollal töltött ruhák	•
Függöny	•
Pamut – higiénia	•
Felfrissítés (gőz)	•
Végső gőzölés	•
Gép tisztítása	•
Pamut nyíl	•
Új textíliák	•
Csak öblítés	•
Keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
SingleWash	•
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•

WWW980 WPS Passion

W1 előltöltős mosógép:

Takarékos mindentudó a legnagyobb igényekhez.



EAN: 4002516647720 / Anyagszám: 12193500 / Régi anyagszám: 11WW9806EU1

Kiegészítő öblítési művelet	•
Extra halk	•
Gőzsimitás	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
AllergoWash	•
Minőség	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-System
Gyerekszár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	98
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•
Elérhető kijelzőnyelvek	


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 előltöltős mosógép:

Takarékos mindentudó a legnagyobb igényekhez.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm