

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish, DryCare 40 és SilenceDrum a kíméletes szárításhoz.



- A SteamFinish kismít és felfrissít, így időt takaríthat meg a vasalásnál
- A SilenceDrum™ csökkenti a zajt a sokkal csendesebb szárítás érdekében
- Időmegtakarítás a ruhaválogatásnál: DryCare 40 a 40 °C-os mosáshoz**
- Az EcoSpeed hatékonyan csökkenti a szárítási időt 20 perccel***
- Szárítógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal****

* EP 4 163 433 szabadalom

** Nem alkalmas selyem vagy gyapjú mosására.

*** Az EcoSpeed nélküli Miele szárítógépekkel összehasonlítva, azonos töltetmennyiség és energiahatékonysági osztály mellett. A „Pamut” programban teljes töltetmennyiséggel tesztelve.

**** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516646006 / Cikkszám: 12194250 / Régi cikkszám 12WL7802EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	balra, cserélhető
Változtatható nyitási irány	•
Kivitel	
Termékmárka	T1 White Edition
Hőszivattyús szárítógépek	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete krómgyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Szárítási eredmény	
Pontos szárítás, PerfectDry	•
FragranceDos ² illatosítórendszer	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Ellenőrzött higiénia	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
Textilkímélés	
SilenceDrum	•
Ruhatöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Wash2Dry	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	Nem
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
Akusztikai csomag a legalacsonyabb zajszintért	•
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A+++ – D)	A+++
Éves áramfogyasztás (kWh)	185
Alaprogram futásideje percben	184
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	64
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszárász standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry technológia	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish, DryCare 40 és SilenceDrum a kíméletes szárításhoz.



EAN: 4002516646006 / Cikkszám: 12194250 / Régi cikkszám12WL7802EU1

Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Szárítóprogramok	
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Pamut nyíl	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Fejpárna normál	•
Hideg levegő	•
Meleg levegő	•
Kosárprogram	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Végső gőzölés	•
Szárítási extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Minőség	
Kímélő bordázat	•
Biztonság	
PIN-kód	•
„Tartály üritése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	57
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,14

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

SteamFinish, DryCare 40 és SilenceDrum a kíméletes szárításhoz.



EAN: 4002516646006 / Cikkszám: 12194250 / Régi cikkszám12WL7802EU1

Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	3
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	0,42
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:


SteamFinish, DryCare 40 és SilenceDrum a kíméletes szárításhoz.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm