

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

A+++ -10% energiaoszt. | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – egyszerű vezérlés érintéssel vagy elhúzással
- A SteamFinishkisimít és felfrissít, így időt takaríthat meg a vasalásnál
- A SilenceDrum* csökkenti a zajt a sokkal csendesebb szárítás érdekében
- Időmegtakarítás a ruhaválogatásnál: DryCare 40 a 40 °C-os mosáshoz**
- Szárítógépének teljes körű App-vezérlése a Miele@home-mal***

* EP 4 163 433 szabadalom

** Nem alkalmas selyem vagy gyapjú mosására.

*** A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.

A+++

EAN: 4002516646174 / Anyagszám: 12194270 / Régi anyagszám: 12WR7802EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	balra, cserélhető
Változtatható nyitási irány	•
Kivitel	
Termékmárka	T1 White Edition
Hőszivattyús szárítógépek	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Lótuszfehér krómgyűrűvel
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	MTouch
Szárítási eredmény	
Pontos szárítás, PerfectDry	•
FragranceDos ² illatosítórendszer	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Ellenőrzött higiénia	•
Ellenőrzött vírus Higiénia	•
Textilkímélés	
SilenceDrum	•
Ruhatöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Wash2Dry	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Pontos idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	Igen
Szárítási asszisztens	•
Tájékoztató szövegek	•
Kedvenc programok	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
Akusztikai csomag a legalacsonyabb zajszintért	•
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+++
Takarékosabb az A+++ energiahatékonysági osztály határértékénél (24)	10%
Éves áramfogyasztás (kWh)	174
Alaprogram futásideje percben	220
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	62
Kondenzációs hatékonysági osztály	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

A+++ -10% energiaoszt. | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516646174 / Anyagszám: 12194270 / Régi anyagszám: 12WR7802EU1

Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
ProfiEco motor	•
Szárítóprogramok	
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Pamut nyíl	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem fellazítás	•
Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Fejpárna normál	•
Nagy fejpárna	•
Pamut – higiénia	•
Hideg levegő	•
Meleg levegő	•
Kosárprogram	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Végző gőzölés	•
Szárítási extrák	
Gyűrődésvédelem	•
Kímélő plusz	•
Felírissítés	•
Hangjelzés	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Minőség	
Kímélő bordázat	•
Biztonság	
PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	62
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

A+++ -10% energiaoszt. | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516646174 / Anyagszám: 12194270 / Régi anyagszám: 12WR7802EU1

Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,48
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	1430
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO ₂ e)	686,00
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg

T1 hőszivattyús szárítógép:

A+++ -10% energiaoszt. | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm