

PDR 516 SL COP [EL IGS]

Levegőkivezetéses szárítógép, vasszürke oldalak, elektromos SlimLine-kialakítás, idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható.



- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően
- Egyszerű kezelhetőség – könnyen tisztítható, nagy szőszszűrő

EAN: 4002516659488 / Anyagszám: 12261820 / Régi anyagszám: 52516011SEE

| Kialakítás és kivitel | |
|---|-------------------------------|
| Kialakítás | SlimLine |
| Sorozat | Professional |
| Előlap | Vasszürke |
| Panel színe | Nemesacél |
| Töltetmennyiség (kg) | 16,0 |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál | 12,0 |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál | 16,0 |
| Töltési arány | 1:18 |
| Dobtérfogat (l) | 300,00 |
| Szárítórendszer | Elhasznált levegő |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 520 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 180 |
| Ajtó nyitási iránya | balra |
| Nemesacél dob | • |
| Textilkímélő dob nemesacélból | Nem |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas mosodákban történő használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Maximális párologtatási kapacitás (l/óra) | 12,50 |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg) | 0,55 |
| Programidő (perc) | 31 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Select Benchmark |
| Programozhatóság | beállítás def. paraméterekhez |
| Programvezérlés | idővezérelt |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutás-kijelző | • |
| Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW) | 13,50 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 14,10 |
| Biztosíték (A) | 25 |
| A szárítógép mérete és súlya | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 1800 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 711 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 1089 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1810 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 800 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1180 |
| Nettó súly (kg) | 145,7 |
| Bruttó súly (kg) | 159 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 1664 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 1,70 |

PDR 516 SL COP [EL IGS]

Levegőkivezetéses szárítógép, vasszűrke oldalak, elektromos SlimLine-kialakítás, idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható.



EAN: 4002516659488 / Anyagszám: 12261820 / Régi anyagszám: 52516011SEE

| Felszereltség | |
|---|---|
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása | • |
| Nagyfelületű szálszűrő | • |
| Softlift-bordák | • |
| Nyitott lábazat | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | • |
| Szárítógép Wi-Fi | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (opció) | • |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védetségű fokozat | • |
| WEEE | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |