

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Levegőkivezetéses szárítógép, vasszűrke oldalak, gázüzemű
SlimLine-kialakítás, maradéknedvesség-vezérlés a tökéletes szár. eredményért.



- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516659525 / Anyagszám: 12262030 / Régi anyagszám: 52516004SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszűrke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	12,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	16,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	300,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonában és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	14,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,65
Programidő (perc)	27
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800
Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1089

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Levegőkivezetéses szárítógép, vasszürke oldalak, gázüzemű
SlimLine-kialakítás, maradéknedvesség-vezérlés a tökéletes szár. eredményért.



EAN: 4002516659525 / Anyagszám: 12262030 / Régi anyagszám: 52516004SEE

Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	149,7
Bruttó súly (kg)	163
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1704
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,70
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Nyitott lábazat	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•