

PDR 516 SL COP [G GS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, gázfűtésű SlimLine-kialakítás, idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható.



- Dobtérfogat: 300.00 l, töltetmennyiség: 12.0 kg–16.0 kg
- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően
- Egyszerű kezelhetőség – könnyen tisztítható, nagy szőszszűrő

EAN: 4002516659532 / Cikkszám: 12262090 / Régi cikkszám: 52516014SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	12,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	16,0
Dobtérfogat (l)	300,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	14,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,65
Programidő (perc)	27
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800
Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1089
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	149,7
Bruttó súly (kg)	163
Maximális padlóterhelés (N)	1704
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,70
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•

PDR 516 SL COP [G GS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, gázfűtésű
SlimLine-kialakítás, idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható.



EAN: 4002516659532 / Cikkszám: 12262090 / Régi cikkszám52516014SEE

Softlift-bordák	•
Nyitott lábazat	•
Kommunikációs rekesz	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	93
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•