

PDR 516 SL TOP [G GS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, gázfűtésű SlimLine designnal, egyszerűen kezelhető idővezérléssel.



- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően
- Egyszerű kezelhetőség – könnyen tisztítható, nagy szőszszűrő

EAN: 4002516659563 / Anyagszám: 12262250 / Régi anyagszám: 52516025SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	16,0
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	12,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	16,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	300,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	14,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,65
Programidő (perc)	27
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,60
Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800

PDR 516 SL TOP [G GS]

Levegőkivezetéses szárítógép, horganyzott oldalak, gázfűtésű SlimLine designnal, egyszerűen kezelhető idővezérléssel.



EAN: 4002516659563 / Anyagszám: 12262250 / Régi anyagszám: 52516025SEE

Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1089
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	149,7
Bruttó súly (kg)	163
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1704
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	56 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,70
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
Nyitott lábazat	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
DVGW (gáz)	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•