

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Hőszivattyús szárítógép

SlimLine-kialakítással, maradéknedvesség vezérléssel, 400 V.



- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél*
- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően

* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

EAN: 4002516659587 / Anyagszám: 12262330 / Régi anyagszám: 52511001SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	11,0
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	8,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	11,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	200,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	4,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,22
Programidő (perc)	59
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érhető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú CleanStreammel
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)	6,40
Teljes teljesítményigény (kW)	3,00
Biztosíték (A)	16
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Hőszivattyús szárítógép

SlimLine-kialakítással, maradéknedvesség vezérléssel, 400 V.



EAN: 4002516659587 / Anyagszám: 12262330 / Régi anyagszám: 52511001SEE

Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1075
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	192,7
Bruttó súly (kg)	206
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2052
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	55 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,30
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Kétfokozatú szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Nyitott lábazat	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R450a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	1,35
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	605
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	877
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•