

K 7318 D

Beépíthető hűtőszekrény

4* fagyasztórekesz, LED-világítás, SoftClose és szuperhűtés a több kényelemért.



- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Beépített 4 csillagos fagyasztórekesz
- Az ajtó finoman csukható a SoftClose révén
- Élelmiszerek gyors lehűtése – az automatikus szuperhűtéssel



EAN: 4002516664635 / Anyagszám: 12270990 / Régi anyagszám: 36731800EU1

Készülékkategória	
Hűtőszekrény	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Vezérlés	
Kezelési koncepció	EasyControl
Kikapcsolható hűtőrész	Nem
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Party mód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópalcok száma	4
Palacktartó krómzott fémből	•
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	3
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	4
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonyági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	118,00
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,32
Biztonság	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Műszaki adatok	
Fülkeshélesség, min. (mm)	560
Fülkeshélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	1221
Fülkemagasság, max. (mm)	1228
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	558
Készülék magassága (mm)	1221
Készülék mélysége (mm)	548
Súly (kg)	47,9
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtólólap max. tömege (kg)	19
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	172
4 csillagos fagyasztózóna (l)	15
Teljes hasznos űrtartalom (l)	187
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	11
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	3,00

K 7318 D

Beépíthető hűtőszekrény

4* fagyasztórekesz, LED-világítás, SoftClose és superhűtés a több kényelemért.




EAN: 4002516664635 / Anyagszám: 12270990 / Régi anyagszám: 36731800EU1

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	27
Áramfelvétel milliampereben (mA)	700
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,3
Mellékelt tartozékok	
Jégkockatartó	•

K 7318 D

Beépíthető hűtőszekrény

4* fagyasztórekesz, LED-világítás, SoftClose és szuperhűtés a több kényelemért.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, installation (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, side view (installation drawings)