

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Hőszivattyús szárítógép

SlimLine-kialak., idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható, 230 V.



- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél*
- Egyszerű bevitel – csak 711 mm széles
- Egyszerű szállítás – alájárható
- Minimális futásidők az átlós légvezetésnek köszönhetően

* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

EAN: 4002516681519 / Anyagszám: 12295770 / Régi anyagszám: 52511012SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	SlimLine
Sorozat	Professional
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	11,0
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	8,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	11,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	200,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Nemesacél dob	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Nem
Alkalmazás	
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	4,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,22
Programidő (perc)	59
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú CleanStreammel
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)	6,40
Teljes teljesítményigény (kW)	3,00
Biztosíték (A)	16
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1800
Külső méret, nettó szélesség (mm)	711
Külső méret, nettó mélység (mm)	1075
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1810
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1180
Nettó súly (kg)	192,7
Bruttó súly (kg)	206
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2052
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	55 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,30

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Hőszivattyús szárítógép

SlimLine-kialak., idővezérlés, érmebedobó rendszerhez csatlakoztatható, 230 V.



EAN: 4002516681519 / Anyagszám: 12295770 / Régi anyagszám: 52511012SEE

Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
Softlift-bordák	•
Nyitott lábazat	•
Kommunikációs rekesz	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R450a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	1,35
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	605
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	877
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•