

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516684565 / Cikkszám: 12305070 / Régi cikkszám22744086D

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
Szín	Obszidiánfekete matt
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 in 1	Sütő, Mikrohullámú sütő, Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516684565 / Cikkszám: 12305070 / Régi cikkszám22744086D

Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	562
Súly (kg)	36,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,00

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.




EAN: 4002516684565 / Cikkszám: 12305070 / Régi cikkszám22744086D


Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Üvegtál	1
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7440 BMX 125 Gala Ed


Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



side view H7000 BM, installation drawings



built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings