

## H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516684565 / Anyagszám: 12305070 / Régi anyagszám: 22744086D

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
Kialakítás	
Készülék színe	Obsidianschw.MT
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Évezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516684565 / Anyagszám: 12305070 / Régi anyagszám: 22744086D

Egyéni beállítások	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőttest	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Biztonság</b>	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentőzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	562
Súly (kg)	36,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,00
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516684565 / Anyagszám: 12305070 / Régi anyagszám: 22744086D

#### Mellékelt tartozékok

Sütőrács PerfectClean bevonattal

1

Üvegtál

1


#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BMX 125 Gala Ed


Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő  
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings