

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tüllel és LED-világítással.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

A+

EAN: 4002516684268 / Anyagszám: 12305080 / Régi anyagszám: 22746485D

| | |
|---|-----------------|
| Születésnapi akció | |
| 125 Gala Edition | • |
| Születésnapi akció | |
| Születésnapi modellek 125 | • |
| Kialakítás | |
| Készülék színe | Obsidianschw.MT |
| Kialakítás és design | |
| Beépíthető sütő | • |
| ArtLine | • |
| Fogantyú nélküli kivitel | • |
| Élvezeti előnyök | |
| TasteControl | • |
| Gyors felfűtés | • |
| Előmelegítés | • |
| Húsmaghőmérő tű | kábellel |
| Melegentartás | • |
| Crisp function | • |
| Üzem módok | |
| Felolvasztás | • |
| Automatikus programok | • |
| Országspecifikus automatikus programok | • |
| Sütőautomatika | • |
| Eco-hőlégkeverés | • |
| Grill üzemmódok | • |
| Grill | • |
| Hőlégkeverés plusz | • |
| Intenzív sütés | • |
| Klímavezérlés | • |
| Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával | • |
| Klímavezérlés alsó-felső sütéssel | • |
| Klímavezérlés intenzív sütéssel | • |
| Klímavezérlés sütőautomatikával | • |
| Alsó-felső sütés | • |
| Alsó hő | • |
| Légkeveréssel grill | • |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Kijelző | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Programozható idejű gőzlöketek | • |
| Pontos idő kijelzése | • |
| A pontos idő szinkronizálása | • |
| Dátumkijelzés | • |
| Stopper | • |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása | • |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása | • |
| Programozható ételkészítési idő | • |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése | • |

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



EAN: 4002516684268 / Anyagszám: 12305080 / Régi anyagszám: 22746485D

| | |
|---|-----------------|
| Várt hőmérséklet kijelzése | • |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor | • |
| Javasolt hőmérséklet | • |
| Saját programok | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Hatékonyág és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A+ |
| Automatikus maradékhő-hasznosítás | • |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,5 |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 1,0 |
| Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W) | 2,0 |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Ápolási kényelem | |
| Pirolitikus tisztítás | • |
| Katalizátor | • |
| Lehajtható grillfűtőtest | • |
| CleanGlass-ajtó | • |
| Biztonság | |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal | • |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Üzembehelyezési zár | • |
| Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban | • |
| Billentőzár | • |
| Műszaki adatok | |
| Sütőtér térfogata (l) | 76 |
| Behelyezési szintek száma | 5 |
| Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér | 5 |
| Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér | 5 |
| Behelyezési szintek jelölése | • |
| Sütőtér megvilágítása | 1 LED-Spot |
| Hőmérsékletek (°C) | 30–300 |
| Hőmérséklet min. (°C) | 30 |
| Hőmérséklet max. (°C) | 300 |
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 568 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 590 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 595 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé) | 595 x 596 x 568 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 596 |
| Készülék mélysége (mm) | 568 |
| Súly (kg) | 47,0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,60 |
| Feszültség (V) | 220-240 |

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tüllel és LED-világítással.



EAN: 4002516684268 / Anyagszám: 12305080 / Régi anyagszám: 22746485D

| | |
|--|-----------------|
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Fázisok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval | • |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,50 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok | |
| Sütőtepsi PerfectClean bevonattal | 1 |
| Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal | 1 |
| Sütőrács PyroFit-funkcióval | 1 |
| FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár) | 1 |
| Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár) | 1 |
| Vízkömentesítő tabletták | 2 |

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tüllel és LED-világítással.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing