

H 7840 BMX

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.



- Érintőkijelző, közeledést érzékelő szenzor – M Touch+MotionReact
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516747628 / Cikkszám: 12305100 / Régi cikkszám22784086D

Általános információk	
Modellazonosító	H 7840 BMX
Gyártó cikkszám	12305100
EAN number	4002516747628
Marketingosztály	Diamond
Kialakítás és design	
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Kezelési kényelem	
3 in 1	Sütő, Mikrohullámú sütő, Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
Szín	Obszidiánfekete matt
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tű	kábellel
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Sütőautomatika	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Speciális felhasználások	•
Grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•

H 7840 BMX

Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.




EAN: 4002516747628 / Cikkszám: 12305100 / Régi cikkszám22784086D


MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőttest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Dugó típusa	Schuko dugó földeléssel
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000

H 7840 BMX


Fogantyú nélküli mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő
tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és húsmaghőmérő tüllel.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings