

## EVS 7010 125 Gala Ed

Fogantyú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas  
élelmiszerek professzionális vákuumozására.



- Hosszabban eltartható – élelmiszerek tárolása és adagolása
- Intenzív ízelvények – élelmiszerek marinálása
- Élelmiszerek előkészítése szuvidáláshoz
- A legegyszerűbb – érintőképernyős kezelés és teljesen kihúzható
- A fiók legegyszerűbb nyitási módja – Push2open

EAN: 4002516719564 / Anyagszám: 12305300 / Régi anyagszám: 30701051D

<b>Születésnap akció</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető vákuumozó fiók	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Szín	Obsidianschw.MT
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Előkészítés szuvidáláshoz	•
Élelmiszerek hosszabb eltarthatósága	•
Élelmiszerek pácolása	•
<b>Üzem módok</b>	
Vákuumozás	•
<b>Sokrétű felhasználási mód</b>	
Élelmiszer vákuumozása	•
Élelmiszer pácolása	•
Élelmiszerek porciózása	•
Tartályok vákuumozása	•
Eredeti csomagolás visszazárása	•
Üvegek lezárása	•
Folyadékok vákuumozása	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Nemesacél vákuumozókamra befogadóképessége (l)	8,0
Minimális tasakméret (mm)	250
Maximális tasakméret (mm)	350
Push2open mechanizmus	•
Teljesen kihúzható az egyszerű be- és kikapcsoláshoz	•
Érintőgombos kezelőpanel	•
Kezelőpanel piktogramokkal	•
Min. vákuumozási erősség (fokozat)	1
Max. vákuumozási erősség (fokozat)	3
Vákuumozási erősség LED-kijelzése	•
Min. vákuumozási erősség külső tartályok esetén (fokozat)	1
Max. vákuumozási erősség külső tartályok esetén (fokozat)	3
A külső tartályok vákuumozási erősségének LED-kijelzése	•
Hegesztési időtartam fokozatokban	1 - 3
Hegesztési időtartam LED-kijelzése	•
Stop funkció	•
<b>Vákuumozó technika</b>	
Nemesacél vákuumozó kamra	•
Szivattyú szívóteljesítménye (m <sup>3</sup> /h)	4
<b>Ápolási kényelem</b>	
Síkba építhető kezelőpanel	•
Vákuumszivattyú, zsirtalanítási figyelmeztetés	•
Cserélhető zárócsíkok	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•

EVS 7010 125 Gala Ed


Fogantyú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas  
élelmiszerek professzionális vákuumozására.

EAN: 4002516719564 / Anyagszám: 12305300 / Régi anyagszám: 30701051D


<b>Műszaki adatok</b>	
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	141
Készülék mélysége (mm)	570
Hasznos belső magasság (mm)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel dugóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,8
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Adapter edények vákuumozásához	1
Tasaktámaszték	1
Vákuumtasak	•
180 x 280 mm méretű vákuumtasakok száma	50
240 x 350 mm méretű vákuumtasakok száma	50

## EVS 7010 125 Gala Ed


Fogantyú nélküli beépíthető vákuumozó fiók, 14 cm magas  
 élelmiszerek professzionális vákuumozására.




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing