

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér

A+

EAN: 4002516684626 / Anyagszám: 12305520 / Régi anyagszám: 23744088D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Születésnap akció</b>   |                 |
| 125 Gala Edition   | •               |
| <b>Születésnap akció</b>   |                 |
| Születésnap modellek 125   | •               |
| <b>Kialakítás</b>  |                 |
| Készülék színe   | Obsidianschw.MT |
| <b>Kialakítás és design</b>  |                 |
| Gőzsütő  | •               |
| ArtLine  | •               |
| Fogantyú nélküli kivitel   | •               |
| <b>Élvezeti előnyök</b>  |                 |
| Gyors felfűtés   | •               |
| Előmelegítés   | •               |
| Külső gőztermelés  | •               |
| Klímaszenzor   | •               |
| Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén          | •               |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül                                | •               |
| Mix & Match  | •               |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | •               |
| Melegentartás  | •               |
| Crisp funkció  | •               |
| <b>Üzem módok</b>  |                 |
| Felolvasztás   | •               |
| Automatikus programok  | •               |
| Országspecifikus automatikus programok                               | •               |
| Kombinált párolás  | •               |
| Kombinált párolás hőlégkeverés pluszal                               | •               |
| Kombinált párolás alsó-felső sütéssel                                | •               |
| Kombinált párolás nagy grillel                                       | •               |
| Gőzpárolás   | •               |
| Szuvidálás   | •               |
| Felmelegítés   | •               |
| Gourmet sütés  | •               |
| Grill üzemmódok  | •               |
| Grill  | •               |
| Kis grill  | •               |
| Hőlégkeverés plusz   | •               |
| Intenzív sütés   | •               |
| Speciális sütemények   | •               |
| Alsó-felső sütés   | •               |
| Felső hő   | •               |
| Alsó sütés   | •               |
| Légkeveréses grill   | •               |
| Eco-hőlégkeverés   | •               |
| Eco-gőzpárolás   | •               |
| Tányérmelegítés  | •               |
| Speciális felhasználások   | •               |
| <b>Kezelési kényelem</b>   |                 |
| Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével                        | •               |

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516684626 / Anyagszám: 12305520 / Régi anyagszám: 23744088D

| Kijelző   | DirectSensor |
|---|--------------|
| SoftOpen  | •            |
| Touch2Open  | •            |
| MultiLingua   | •            |
| Motorosan felemelkedő kezelőpanel                             | •            |
| Mennyiségtől független párolás                                | •            |
| Gőzpárolás egyszerre akár három szinten                       | •            |
| Automatikus menüpárolás                                       | •            |
| Gőzmenyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt        | •            |
| Pontos idő kijelzése  | •            |
| Dátumkijelzés   | •            |
| Stopper   | •            |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása               | •            |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása                   | •            |
| Programozható ételkészítési idő                               | •            |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése                               | •            |
| Várt hőmérséklet kijelzése                                    | •            |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor                    | •            |
| Javasolt hőmérséklet  | •            |
| Saját programok   | •            |
| Egyéni beállítások  | •            |
| <b>Hatékony és fenntarthatóság</b>                            |              |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)                        | A+           |
| <b>Ápolási kényelem</b>                                       |              |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér                      | •            |
| Lehajtható grillfűtőtest                                      | •            |
| Külső gőzfejlesztő  | •            |
| HydroClean  | •            |
| Ápolóprogramok  | •            |
| Áztatás ápolóprogram  | •            |
| Öblítés ápolóprogram  | •            |
| Sütőtérszártási program                                       | •            |
| Gyorszár a tartórácsához                                      | •            |
| Kivehető tartórács  | •            |
| Vízkommentesítés  | •            |
| CleanGlass-ajtó   | •            |
| <b>Gőztechn./vízellátás</b>                                   |              |
| DualSteam   | •            |
| Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)                               | 3,30         |
| Frissvíz-tartály térfogata (l)                                | 1,4          |
| Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött   | •            |
| Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött | •            |
| Lefolyószűrő  | •            |
| <b>Biztonság</b>  |              |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal                          | •            |
| Biztonsági kikapcsolás  | •            |
| Üzembehelyezési zár   | •            |
| Párologtatós hűtőrendszer                                     | •            |
| Billentyűzár  | •            |

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




EAN: 4002516684626 / Anyagszám: 12305520 / Régi anyagszám: 23744088D

| Műszaki adatok                                     |                 |
|--|-----------------|
| Sütőtér térfogata (l)                              | 47              |
| Behelyezési szintek száma                          | 3               |
| Behelyezési szintek jelölése                       | •               |
| Ajtó nyitási iránya                                | alul            |
| Sütőtér megvilágítása                              | BrilliantLight  |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)              | 30              |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)              | 230             |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)         | 40              |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)         | 100             |
| Fülkeszélesség, min. (mm)                          | 560             |
| Fülkeszélesség, max. (mm)                          | 568             |
| Fülkemagasság, min. (mm)                           | 450             |
| Fülkemagasság, max. (mm)                           | 452             |
| Fülkemélység (mm)                                  | 550             |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)               | 595 x 456 x 569 |
| Készülék szélessége (mm)                           | 595             |
| Készülék magassága (mm)                            | 456             |
| Készülék magassága (mm)                            | 455,5           |
| Készülék magassága (mm)                            | 456             |
| Készülék mélysége (mm)                             | 569             |
| Készülék mélysége (mm)                             | 568,5           |
| Készülék mélysége (mm)                             | 569             |
| Súly (kg)  | 40,2            |
| Teljes teljesítményigény (kW)                      | 3,40            |
| Feszültség (V)                                     | 230             |
| Frekvencia (Hz)                                    | 50              |
| Biztosíték (A)                                     | 16              |
| Fázisok száma                                      | 1               |
| Világítóeszköz cseréje                             | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok                               |                 |
| HUBB 71 Univerzális tepszi PerfectClean bevonattal | 1               |
| HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal           | 1               |
| Kivehető tartórács (pár)                           | 1               |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények              | 1               |
| Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények              | 1               |
| HydroClean tisztítószer                            | 1               |
| Vízkömentesítő tabletták                           | 2               |
| Elérhető kijelzőnyelvek                            |                 |


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
 gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings