

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516684626 / Cikkszám: 12305520 / Régi cikkszám23744088D

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete matt
Gőzsütő	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés pluszal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Gőzpárolás	•
Szuvidálás	•
Felmelegítés	•
Gourmet sütés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Speciális sütemények	•
Alsó-felső sütés	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Légkeveréses grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Tányérmelegítés	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516684626 / Cikkszám: 12305520 / Régi cikkszám23744088D

Touch2Open	•
Multilingua	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
<b>Ápolási kényelem</b>	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszártási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Gőztechn./vízellátás</b>	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,4
Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Lefolyószűrő	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	47

DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő  
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




EAN: 4002516684626 / Cikkszám: 12305520 / Régi cikkszám23744088D

Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 456 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék magassága (mm)	455,5
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	569
Készülék mélysége (mm)	568,5
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	40,2
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószert	1
Vízkömentesítő tabletták	2
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7440 HCX Pro 125 Gala Ed  
 Fogantú nélküli kompakt gőzsütő  
 gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings