

DGC 7465 HCX Pro

Fogantyú nélküli gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Kényelmes kezelés – víztartály a magától nyíló kezelőpanel mögött
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516719786 / Cikkszám: 12305550 / Régi cikkszám 23746589D

Általános információk

Modellazonosító	DGC 7465 HCX Pro
Gyártó cikkszám	12305550
EAN number	4002516719786
Class	Gold

Kialakítás és design

Szín	Obszidiánfekete matt
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•

Kialakítás és design

Gőzsütő

Élvezeti előnyök

Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Automatikus programok egyedi beállítási lehetőségekkel	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•

Üzem módok

Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Gőzpárolás	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés pluszsal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Szuvidálás	•
Intenzív sütés	•
Légkeveréses grill	•
Grill	•
Kis grill	•
Grill üzemmódok	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Speciális sütemények	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Felolvasztás	•
Gourmet sütés	•
Felmelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•

DGC 7465 HCX Pro

Fogantyú nélküli gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516719786 / Cikkszám: 12305550 / Régi cikkszám 23746589D

Kezelési kényelem

Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Időfunkciók	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•

Hatékony és fenntarthatóság

Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatra vezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatra vezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

Ápolási kényelem

Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszáritási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•

DGC 7465 HCX Pro

Fogantyú nélküli gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.

EAN: 4002516719786 / Cikkszám: 12305550 / Régi cikkszám23746589D

Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nem
Lefolyósűrő	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	67
Behelyezési szintek száma	4
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet sütő üzemmódban (°C)	30–230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban (°C)	40–100
Fülkemeretek (mm) (sz x ma x mé)	560-568 x 590-595 x 550
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	567
Súly (kg)	46,4
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Null vezető	Igen
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Vízvezető tömlő hossza (m)	3,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepsí PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1

DGC 7465 HCX Pro
Fogantyú nélküli gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleannel.



EAN: 4002516719786 / Cikkszám: 12305550 / Régi cikkszám23746589D

Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószer	1
Vízkömentesítő tabletták	2


Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

DGC 7465 HCX Pro


Fogantyú nélküli gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz, sütéshez hálózatra kapcsolással és HydroCleanel.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings