


KM 7363 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Flex-főzőfelülettel a nagy főzőedényekhez



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 főzőzóna 1 Flex-főzőfelülettel
- 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??
- Nagy főzőedények kényelmes használata a kombinálható Flex-főzőzónákkal


EAN: 4002516711407 / Cikkszám: 12315550 / Régi cikkszám: 26736370D

<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	•
<b>Főzőzóna-felszereltség</b>	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
<b>PowerFlex főzőzónák</b>	
Darabszám	2
Típus	Flex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 110-210
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 90-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1850
Max. teljesítmény (W)	1350
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 110-220
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. teljesítmény (W)	2300
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Típus	Flex főzőzóna
Méret (mm)	210x400
Max. Booster teljesítmény (W)	3650
Max. teljesítmény (W)	3000
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•

## KM 7363 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Flex-főzőfelülettel a nagy főzőedényekhez




EAN: 4002516711407 / Cikkszám: 12315550 / Régi cikkszám26736370D

Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Maradék hő hasznosítás	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (szélesség)	620
Méret (mm) (magasság)	53
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	53
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	10
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Csatlakozókábel	Igen


## KM 7363 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Flex-főzőfelülettel a nagy főzőedényekhez



KM7363FL surface-mounted (\*Fußnote) (Installation drawing)



KM7363FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)