

## PLW 8615 [Safety EL]

Tisztító- és fertőtlenítőkészülék légzőmaszk felszerelés előkészítéséhez

- elektromos fűtésű, egyajtós, 900 mm széles



- Kapacitás/töltet: ?? gázmaszk és ?? tüdőautomata
- Alternatív betöltés: 4 sűrített levegős palackok v. 4 hordozókeretek
- Intuitív kezelés és programozható vezérlés
- Hatékony öblítőrendszer és speciális programok
- Biztonságos eredmények – mosókar-érzékelés

EAN: 4002516695400 / Anyagszám: 12316120 / Régi anyagszám: 62861509HU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló 1 ajtós készülék üveg tolóajtóval
Fűtési mód	Elektromos
Előlap/hátlap	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Szabadon álló vagy sorba építhető	•
Betöltés betöltőkocsival	•
Elektromos ajtórekeszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Kapacitás	
Gázmaszkok [darabszám]	24
Sűrített levegős palackok [darabszám]	4
Hordozókeretek sűrített levegős légzőkészülékekhez sűrített levegős palackkal [darabszám]	2
Hordozókeretek sűrített levegős légzőkészülékekhez [darabszám]	4
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	400
Kiegészítő keringető szivattyú betöltőeszközök közvetlen csatlakozásához, Qmax (l/perc)	600
Változtatható fordulatszámú szivattyú	•
Mosogatóter hasznos térfogata (l)	351
Tesztelt üzemórszám	15000
Élettartam mosogatási ciklusokban	20000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	PST 20
Programválasztás	Színes érintőkijelző
Programozhatóság	Programozható
Szabad programhelyek [darabszám]	170
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Állapotkijelzés kamravilágítással	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	20,00
Biztosíték (A)	32-35
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	2
Meleg víz [darabszám]	1
AD-víz [darabszám]	2
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	0,71
Lefolyószelep [DN]	50
Üritőszivattyú (opció)	•

## PLW 8615 [Safety EL]

Tisztító- és fertőtlenítőkészülék légzőmaszk felszerelés előkészítéséhez

- elektromos fűtésű, egyajtós, 900 mm széles



EAN: 4002516695400 / Anyagszám: 12316120 / Régi anyagszám: 62861509HU

<b>Sűrítettlevegő-csatlakozás</b>	
Sűrítettlevegő-csatlakozás, műszaki [darabszám]	1
Szükséges sűrített levegő, műszaki (kPa)	600-800
<b>Szárítóaggregát</b>	
Szárítóegység fűtési módja	Elektromos
Légteljesítmény (m <sup>3</sup> /h)	250
Időbeállítás 1 perces lépésekben	1-240
HEPA-szűrőosztály	H13
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822) %-ban	99,95
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,00
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1670
Külső méret, nettó szélesség (mm)	900
Külső méret, nettó mélység (mm)	990
Külső méret, beleértve a lábazatot/fenéklemezt és a rátéburkolatot, magasság (mm)	2495
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1960
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1130
Mosogatótér, magasság (mm)	675
Mosogatótér, szélesség (mm)	650
Mosogatótér, mélység (mm)	800
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	850
Nettó súly (kg)	372
Bruttó súly (kg)	383
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	8000
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Hangnyomásszint (LpA) tisztításkor és szárításkor a DIN EN ISO 11201 szerint	<65 dB(A) re 20 µPa
<b>Programok</b>	
Légzésvédelmi felszerelés	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
FB szárítás	•
<b>Felszereltség</b>	
2 beépített membrán-adagolószivattyú cseppfolyós közegekhez	•
Kiegészítőleg integrálható adagolószivattyúk	4
Gőzkondenzátor (opció)	•
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Mosogatókar-felügyelet	•
Vezetőképesség-felügyelet	•
Folyamatdokumentációs interfész	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Mikro finomszűrő	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
Beépített forrólevegős szárítás (opció)	•
Beépített nyomtató a folyamatok dokumentálásához (opció)	•
Fűtőttest a mosogatótéren kívül	•

## PLW 8615 [Safety EL]

Tisztító- és fertőtlenítőkészülék légzőmaszk felszerelés előkészítéséhez

- elektromos fűtésű, egyajtós, 900 mm széles



EAN: 4002516695400 / Anyagszám: 12316120 / Régi anyagszám: 62861509HU

Beállítási lehetőség a technológiai vegyszerekhez (4 x 5 l  
vagy 2 x 5 l + 1 x 10 l) •

Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4404/316L) •

Lábazat, gördíthető (opció) •

Többszínű kamravilágítás •

Moduláris kosárkialakítás •

### Csatlakozási lehetőségek

Ethernet-interfész •

Külső adagolómodulok •

USB-interfész •

Központi adagolás •

Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment •

### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE •

VDE-jelölés (elektromos biztonság) •

EN 61010-2-040 •

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv •