

KFN 7734 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.



- Tágas, állítható páratartalmú fiók – DailyFresh
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool
- Az ajtón lévő tárolók tisztítása mosogatógépben – ComfortClean



EAN: 4002516701323 / Anyagszám: 12336150 / Régi anyagszám: 38773403EU1

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Készülékkategória</b>                                   |             |
| Hűtő-fagyasztó kombináció                                  | •           |
| <b>Kialakítás</b>  |             |
| Beépíthető készülék  | •           |
| Integrált beépíthető készülék                              | •           |
| Ajtó nyitási iránya  | jobb        |
| Változtatható nyitási irány                                | •           |
| <b>Design</b>  |             |
| Hűtőzóna megvilágítása                                     | LED         |
| <b>Kezelési kényelem</b>                                   |             |
| Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével              | •           |
| Frissentartó rendszer                                      | DailyFresh  |
| ComfortClean   | •           |
| DynaCool   | •           |
| NoFrost  | •           |
| DuplexCool   | •           |
| ComfortSize  | •           |
| VarioRoom  | •           |
| SoftClose, utólag felszerelhető                            | •           |
| <b>Vezérlés</b>  |             |
| Kezelési koncepció   | SensorTouch |
| Kikapcsolható hűtőrész                                     | Igen        |
| Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása  | Igen        |
| Szuperhűtés  | •           |
| SuperFrost   | •           |
| Hőmérsékletzónák száma                                     | 2           |
| Sabbat üzemmód   | •           |
| Party mód  | •           |
| Szabadság üzemmód  | •           |
| <b>Hűtőszekrény/-zóna</b>                                  |             |
| Rakodópalcok száma   | 5           |
| Frissentartó fiókok száma                                  | 1           |
| Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma | 2           |
| Készülékajtóban található tároló üvegeknek                 | 1           |
| Készülékajtóban található tároló                           | 3           |
| <b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>                             |             |
| Fagyasztófiókok száma                                      | 3           |
| <b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>                      |             |
| Energiahatékonysági osztály (A–G)                          | C           |
| Éves energiafogyasztás (kWh)                               | 145,00      |
| Napi energiafogyasztás (kWh)                               | 0,39        |
| <b>Biztonság</b>   |             |
| Reteszelés funkció   | •           |
| Akusztikus ajtóriasztás                                    | •           |
| Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben          | •           |
| Akusztikus hőmérséklet-riasztás                            | •           |
| Optikai ajtóriasztás                                       | •           |
| Optikai hőmérséklet-riasztás                               | •           |
| Fagyasztórész áramszünetjelző                              | •           |

KFN 7734 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.




EAN: 4002516701323 / Anyagszám: 12336150 / Régi anyagszám: 38773403EU1

| Műszaki adatok  |                 |
|---|-----------------|
| Fülkeszélesség, min. (mm)                                 | 560             |
| Fülkeszélesség, max. (mm)                                 | 570             |
| Fülkemagasság, min. (mm)                                  | 1772            |
| Fülkemagasság, max. (mm)                                  | 1788            |
| Fülkemélység (mm)   | 550             |
| Készülék szélessége (mm)                                  | 559             |
| Készülék magassága (mm)                                   | 1770            |
| Készülék mélysége (mm)                                    | 546             |
| Súly (kg)   | 64,6            |
| Rögzítéstechnika  | rögzített ajtó  |
| Hűtőréssz-ajtóelőlap max. tömege (kg)                     | 18              |
| Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)                 | 12              |
| Klímaosztály  | SN-T            |
| Hűtőzóna (l)  | 183             |
| 4 csillagos fagyasztózóna (l)                             | 70              |
| Teljes hasznos űrtartalom (l)                             | 253             |
| Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)                       | 9               |
| Fagyasztó kapacitása (kg/24h)                             | 6,00            |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D) | B               |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW  | 34              |
| Áramfelvétel milliamperben (mA)                           | 1400            |
| Feszültség (V)  | 220-240         |
| Biztosíték (A)  | 10              |
| Fázisok száma   | 1               |
| Frekvencia (Hz)   | 50-60           |
| Elektromos kábel hossza (m)                               | 2,2             |
| Világítóeszköz cseréje                                    | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok                                      |                 |
| Tojástartó  | •               |
| Jégkockatartó   | •               |

## KFN 7734 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális tárolás a DynaCool, a kényelmes LED lámpa és a NoFrost révén.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)