

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Szabadonálló hűtő-fagyasztó

PerfectFresh Pro és NoFrost a hosszabb frissességért és extra kényelemért.



- Profi tárolás – még hosszabb frissesség a PerfectFresh Proval
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Okos hálózat, a még több lehetőségért – Miele@home
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool



EAN: 4002516711698 / Anyagszám: 12361960 / Régi anyagszám: 38479918EU1

Születésnap akció	
125 Gala Edition	•
Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Design	
Burkolat színe	ezüst
Előlap színe	Matt obszidiánfekete
Hűtőzóna megvilágítása	LED
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL belső tér	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ajtónyitási segítség	Click2open
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Fokpontos beállítás	Hűtési és fagy. hőmérséklet
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztó zóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolecok száma	4
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
Palacktartó krómozott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	2
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	115,71

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Szabadonálló hűtő-fagyasztó

PerfectFresh Pro és NoFrost a hosszabb frissességért és extra kényelemért.




EAN: 4002516711698 / Anyagszám: 12361960 / Régi anyagszám: 38479918EU1

Napi energiafogyasztás (kWh)	0,31
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztiikus ajtóriasztás	•
Akusztiikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Akusztiikus hőmérséklet-riasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	597
Készülék magassága (mm)	2015
Készülék mélysége (mm)	682
Súly (kg)	76,8
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	258
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	98
4 csillagos fagyasztózóna (l)	103
Teljes hasznos űrtartalom (l)	349
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	20
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	10,00
Levegőben terjedő akusztiikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztiikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	34
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•
Kupon egy ActiveAirClean szűrőhöz	•


KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Szabadonálló hűtő-fagyasztó


PerfectFresh Pro és NoFrost a hosszabb frissességért és extra kényelemért.



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)