

KFN 7744 C

Beépített hűtő-fagyasztó, 178 cm fülkema­gasság
optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.



- Profi tárolás – még hosszabb frissesség a PerfectFresh Pro-val
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Okos hálózat, a még több lehetőségért – Miele@home
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Cikkszám: 12361990 / Régi cikkszám38774430EU1

Általános információk	
Modellazonosító	KFN 7744 C
Gyártó cikkszám	12361990
EAN number	4002516711704
Marketingosztály	Gold
Készülékkategória	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
Kialakítás	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Kezelési kényelem	
Hűtőzóna világítás	LED
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Jég-/vízadagoló frissvíz-csatlakozással	Nem
Vezérlés	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztó zóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
SuperCool	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolek száma	3
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
Palacktartó krómzott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	2
Száraz hátfal	CleanSteel
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	1
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	2
Fagyasztószekrény/-zóna	
Fagyasztófiókok száma	3
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C

KFN 7744 C

Beépített hűtő-fagyasztó, 178 cm fülkema­gasság
optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.




EAN: 4002516711704 / Cikkszám: 12361990 / Régi cikkszám38774430EU1


Éves energiafogyasztás (kWh)	165,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkema­gasság, min. (mm)	1772
Fülkema­gasság, max. (mm)	1788
Fülkeme­lység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mély­se­ge (mm)	546
Súly (kg)	71,3
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	174
e­zek köz­ül PerfectFresh zóna (l)	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos újrtartalom (l)	244
Tárolási idő üzem­zavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliamperben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•

KFN 7744 C


Beépített hűtő-fagyasztó, 178 cm fülkema­gasság
optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side
view