

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.



- Profi tárolás – még hosszabb frissesség a PerfectFresh Pro-val
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Okos hálózat, a még több lehetőségért – Miele@home
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Anyagszám: 12361990 / Régi anyagszám: 38774430EU1

<b>Születésnap akció</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Készülékkategória</b>	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	SensorTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztó zóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	3
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópolcok száma	3
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
Palacktartó krómozott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	2
Száraz hátfal	CleanSteel
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	1
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	2
<b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>	
Fagyasztófiókok száma	3
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	165,71
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,45

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.




EAN: 4002516711704 / Anyagszám: 12361990 / Régi anyagszám: 38774430EU1

Biztonság	
Reteselés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Akusztikus hőmérséklet-riasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1788
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mélysége (mm)	546
Súly (kg)	34,2
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	174
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	71
4 csillagos fagyasztózóna (l)	70
Teljes hasznos űrtartalom (l)	244
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•
Kupon egy ActiveAirClean szűrőhöz	•


## KFN 7744 C 125 Gala Ed

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció


optimális raktározás a PerfectFresh Pro, a LED-lámpa és a NoFrost révén.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*)  
(installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,  
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view  
(installation drawings)