

KM 7466 FR 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 Főzőzóna, ebből 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelület
- 626 mm 626 mm-es szélesség nemesacél kerettel a ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével

EAN: 4002516736141 / Cikkszám: 12382810 / Régi cikkszám26746600D

<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Körbefutó nemesacél keret	•
Ráültethető kivitel	•
<b>Főzőzóna-felszerelés</b>	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
<b>PowerFlex főzőzónák</b>	
Darabszám	2
Típus	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	elől balra
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 140-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
<b>Kezelési kényelem</b>	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•


KM 7466 FR 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



EAN: 4002516736141 / Cikkszám: 12382810 / Régi cikkszám26746600D

Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Stopper	•
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (szélesség)	626
Méret (mm) (magasság)	52
Méret (mm) (mélység)	526
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	45
Súly (kg)	11
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Csatlakozókábel	Igen
Kupon GGRP Gourmet grill laphoz	•

KM 7466 FR 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)