

KM 7466 FR 125 Edition
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 főzőzóna, köztük 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelület
- 626 mm 626 mm-es szélesség nemesacél kerettel a ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével

EAN: 4002516736141 / Anyagszám: 12382810 / Régi anyagszám: 26746600D

Születésnapi akció	
Születésnapi modellek 125	•
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Körbefutó nemesacél keret	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	2
Fajta	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	elől balra
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 140-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra hátul
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Fajta	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•


KM 7466 FR 125 Edition
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



EAN: 4002516736141 / Anyagszám: 12382810 / Régi anyagszám: 26746600D

Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Stopper	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	626
Méret (mm) (magasság)	52
Méret (mm) (mélység)	526
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	560
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	490
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	45
Súly (kg)	11
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen
Kupon GGRP Gourmet grill laphoz	•

KM 7466 FR 125 Edition
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)