

KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez




- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 főzőzóna, köztük 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelület
- 620 mm 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével

EAN: 4002516741114 / Anyagszám: 12382820 / Régi anyagszám: 26746670D

<b>Születésnapi akció</b>	
Születésnapi modellek 125	•
<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
<b>Főzőzóna-felszerelés</b>	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
<b>PowerFlex főzőzónák</b>	
Darabszám	2
Fajta	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	elöl balra
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 140-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra hátul
Fajta	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Fajta	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
<b>Kezelési kényelem</b>	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•

KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez




EAN: 4002516741114 / Anyagszám: 12382820 / Régi anyagszám: 26746670D


Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Stopper	•
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méretek (mm) (szélesség)	620
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	600
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	11
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Csatlakozókábel	Igen
Kupon GGRP Gourmet grill laphoz	•



KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független induktív főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset