

KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez




- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 Főzőzóna, ebből 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelület
- 620 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével

EAN: 4002516741114 / Cikkszám: 12382820 / Régi cikkszám26746670D

<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Ráültethető kivitel	-/•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
<b>Főzőzóna-felszereltség</b>	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
<b>PowerFlex főzőzónák</b>	
Darabszám	2
Típus	PowerFlex főzőzóna
Méret (mm)	Ø 150 – 230
Max. teljesítmény (W)	2100
Max. Booster teljesítmény (W)	3000
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	elöl balra
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 140-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra hátul
Típus	Vario főzőzóna
Méret (mm)	Ø 100-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•

KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



EAN: 4002516741114 / Cikkszám: 12382820 / Régi cikkszám26746670D

Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Kijelző színe	sárga
Állandó edényfelismerés	•
Stop&Go funkció	•
Memóriafunkció	•
Stopper	•
Lekapcsoló automatika	•
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteselés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (szélesség)	620
Méret (mm) (magasság)	51
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	600 mm
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500 mm
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	600
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	11
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	624
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60

KM 7466 FL 125 Edition

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



EAN: 4002516741114 / Cikkszám: 12382820 / Régi cikkszám26746670D

#### Mellékelt tartozékok


Csatlakozókábel

Igen


Kupon GGRP Gourmet grill laphoz

•

KM 7466 FL 125 Edition  
Tűzhelytől független indukciós főzőlap  
PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset