


KM 7576 FL 125 Gala Ed
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
három PowerFlex főzőfelülettel és MattFinish-sel



- Nemes felület az egyedülálló konyhai designhoz – MattFinish
- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select White ??
- 6 főzőzóna 3 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- 800 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével

EAN: 4002516735564 / Cikkszám: 12382880 / Régi cikkszám: 26757670D

Születésnap akció	
Születésnap modellek 125	•
125 Gala Edition	•
Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Karcálló felület	MattFinish
Üvegkerámia színe	Matt fekete
Ujjlenyomat gátló hatás	•
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	6
Főzőfelületek száma	3
Főzőedények maximális száma	6
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	6
Típus	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	3400
Max. teljesítmény (W)	3150
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	PowerFlex-híd
Méret (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	SmartSelect White
Con@ctivity automatikus funkció	•


KM 7576 FL 125 Gala Ed
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
három PowerFlex főzőfelülettel és MattFinish-sel




EAN: 4002516735564 / Cikkszám: 12382880 / Régi cikkszám: 26757670D

Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	Fehér
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteselés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradékhő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	800
Méret (mm) (magasság)	51
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	16
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen

KM 7576 FL 125 Gala Ed
Tűzhelytől független indukciós főzőlap
három PowerFlex főzőfelülettel és MattFinish-sel



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)