

CVA 7440 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes elhelyezés: a szabadalmazott CupSensornak köszönhetően
- Mindig frissen őrölve – AromaticSystemFresh
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

EAN: 4002516720638 / Anyagszám: 12384620 / Régi anyagszám: 29744021A

<b>Születésnapi akció</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Születésnapi akció</b>	
Születésnapi modellek 125	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Szín	Obsidianschw.MT
<b>Élvezeti előnyök</b>	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	10
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
CupSensor	•
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	4,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick tejesedény	•
ComfortDoor	•
Rejtett fogantyú	•
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
MultiLingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	2
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, B (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	600
Kivehető szemeskávé-tartályok	•
Vízartály befogadóképessége (l)	2,7
Tejartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	17
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	1,6
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



EAN: 4002516720638 / Anyagszám: 12384620 / Régi anyagszám: 29744021A

Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
<b>Italspecialitások</b>	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Caffè americano, dupla	•
Long black, szimpla	•
Long black, dupla	•
Meleg víz, szimpla	•
Meleg víz, dupla	•
Forró víz, szimpla	•
Forró víz, dupla	•
Fekete tea, szimpla	•
Fekete tea, dupla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyógytea, dupla	•
Gyümölcsstea, szimpla	•
Gyümölcsstea, dupla	•
Zöld tea, szimpla	•
Zöld tea, dupla	•
Fehér tea, szimpla	•
Fehér tea, dupla	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért

EAN: 4002516720638 / Anyagszám: 12384620 / Régi anyagszám: 29744021A

Japán tea, szimpla	•
Japán tea, dupla	•
Chai Latte, szimpla	•
Chai Latte, dupla	•
Kávéskanna	•
Teáskanna	•
<b>Hatékonyaság és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,6
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,9
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejszárak-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejszárak	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Minimális fülkeszélesség (mm)	560
Maximális fülkeszélesség (mm)	568
Minimális fülkemagasság (mm)	450
Maximális fülkemagasság (mm)	452
Fülkemélység (mm)	500
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	475
Mélység nyitott ajtónál (cm)	108,0
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Üveg tejtartály	•
Vízkőmentesítő tabletták	•
Tisztítótabletták	•
Tejszárak-tisztító	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



EAN: 4002516720638 / Anyagszám: 12384620 / Régi anyagszám: 29744021A

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

CVA 7440 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző


kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)