

CVA 7845 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző DirectWater funkcióval

CoffeeSelect és AutoDescale funkciókkal a legmagasabb igényekért és kényelemért.



- Nagy érintőkijelző és mozgásérzékelő – M Touch + MotionReact
- Egyedi élvezet – három szemeskávé-tartállyal – CoffeeSelect
- A legjobb ápolás – AutoDescale és AutoClean automatikusan
- Tökéletes elhelyezés: a szabadalmazott CupSensornak köszönhetően
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

EAN: 4002516720645 / Anyagszám: 12384630 / Régi anyagszám: 29784521A

<b>Születésnap akció</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Születésnap akció</b>	
Születésnap modellek 125	•
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Szín	Obsidianschw.MT
<b>Élvezeti előnyök</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	10
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható vízhőmérséklet	•
Programozható tejmennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
CupSensor	•
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	4,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick tejesedény	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Rejtett fogantyú	•
BrilliantLight	•
A főzőmű világítása	•
Szakértői üzemmód	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgófunkció	•
Szemeskávéfajták száma	3
Szemeskávé-tartályok száma	3
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, B (g)	150
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, C (g)	150
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	600

CVA 7845 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző DirectWater funkcióval

CoffeeSelect és AutoDescale funkciókkal a legmagasabb igényekért és kényelemért.



EAN: 4002516720645 / Anyagszám: 12384630 / Régi anyagszám: 29784521A

Kivehető szemeskávétartályok	•
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,7
Tej tartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	17
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	1,6
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
<b>Italspecialitások</b>	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Caffè americano, dupla	•
Long black, szimpla	•
Long black, dupla	•
Meleg víz, szimpla	•
Meleg víz, dupla	•
Forró víz, szimpla	•
Forró víz, dupla	•
Fekete tea, szimpla	•
Fekete tea, dupla	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző DirectWater funkcióval

CoffeeSelect és AutoDescale funkciókkal a legmagasabb igényekért és kényelemért.

EAN: 4002516720645 / Anyagszám: 12384630 / Régi anyagszám: 29784521A

Gyógytea, szimpla	•
Gyógytea, dupla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Gyümölcs tea, dupla	•
Zöld tea, szimpla	•
Zöld tea, dupla	•
Fehér tea, szimpla	•
Fehér tea, dupla	•
Japán tea, szimpla	•
Japán tea, dupla	•
Chai Latte, szimpla	•
Chai Latte, dupla	•
Kávészkanna	•
Teáskanna	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	1,4
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
AutoDescale	•
Manuális vízkőmentesítés	•
AutoClean	•
Automatikus tejezeték-öblítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejezeték	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Minimális fülkeszélesség (mm)	560
Maximális fülkeszélesség (mm)	568
Minimális fülkemagasság (mm)	450
Maximális fülkemagasság (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	475
Mélység nyitott ajtónál (cm)	108,0
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10

CVA 7845 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző DirectWater funkcióval

CoffeeSelect és AutoDescale funkciókkal a legmagasabb igényekért és kényelemért.



EAN: 4002516720645 / Anyagszám: 12384630 / Régi anyagszám: 29784521A

Fázisok száma	1
Vízbevezető tömlő hossza (m)	1,5
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Üveg tejtartály	•
Vízkömentesítő patron	•
AutoCleaner	•

#### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7845 125 Gala Ed

Beépíthető kávéfőző DirectWater funkcióval


CoffeeSelect és AutoDescalce funkciókkal a legmagasabb igényekért és kényelemért.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)