

WEG365 WCS PWash&9kg

W1 előltöltős mosógép:

QuickPowerWash és SingleWash a legjobb mosási eredmények gyors eléréséhez.



- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- A textilkímélő dob gondoskodik a textiliák kifogástalan állapotáról
- Az Elővasalás extra csökkenti a ráncokat és az idő és munka 50%-át megtakarítja#
- Kijelző és kényelmes kezelés érintéssel – ComfortSensor
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért*

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516734475 / Anyagszám: 12401050 / Régi anyagszám: 11EG3655EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Aláépíthető	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	egyenes
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódusonként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	68
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•

WEG365 WCS PWash&9kg

W1 előtöltős mosógép:

QuickPowerWash és SingleWash a legjobb mosási eredmények gyors eléréséhez.



EAN: 4002516734475 / Anyagszám: 12401050 / Régi anyagszám: 11EG3655EU1

Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Gép tisztítása	•
Pamut nyíl	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Minőség	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
Miele mosószerkupon	•

WEG365 WCS PWash&9kg

W1 előltöltős mosógép:

QuickPowerWash és SingleWash a legjobb mosási eredmények gyors eléréséhez.



EAN: 4002516734475 / Anyagszám: 12401050 / Régi anyagszám: 11EG3655EU1

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WEG365 WCS PWash&9kg

W1 előltöltős mosógép:

QuickPowerWash és SingleWash a legjobb mosási eredmények gyors eléréséhez.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm