

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



- TwinDos®
- A QuickPowerWash hatékony és gyors eredményekről gondoskodik már 49 perc alatt
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textiliákhoz és foltokhoz
- Kijelző és kényelmes kezelés érintéssel – ComfortSensor
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért*

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516734482 / Anyagszám: 12401060 / Régi anyagszám: 11EI8655EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Aláépíthető	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előtöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér / króm gyűrű
Panel kivitele	egyenes
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	ComfortSensor, fehér, 1 soros
Tisztítási teljesítmény	
Innovatív PowerWash mosási technológia	•
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Folt opció	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhatöltet (kg)	9,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Dobmegvilágítás	LED
MultiLingua	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	49
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	48
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	68
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.



EAN: 4002516734482 / Anyagszám: 12401060 / Régi anyagszám: 11EI8655EU1

EcoFeedback	•
„Hideg” és „20 °C” alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
QuickPowerWash	•
Automatikus plusz	•
Pamut	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Selyem (kézi mosás)	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Sportruházat	•
Pehelypaplan	•
Fejpárna	•
Tollal töltött ruhák	•
Függöny	•
Pamut – higiénia	•
Gép tisztítása	•
Pamut nyíl	•
Új textiliák	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Áztatás	•
Előmosás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Minőség	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	596
Méretek (mm) (magasság)	850
Méretek (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előtöltős mosógép:

TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.




EAN: 4002516734482 / Anyagszám: 12401060 / Régi anyagszám: 11EI8655EU1

Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	95
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

W1 előltöltős mosógép:


TwinDos és SingleWash az energia- és időtakarékos textilápoláshoz.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm