

G 7180 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Több információs lehetőség és modern hálózatra kapcsolt készülékek – Miele@home
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ?? vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516744979 / Cikkszám: 12440220 / Régi cikkszám 21718062OE1

Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gombok
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,64
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	64
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Teljesítményfelvétel programkésleltetéssel (W)	0,90
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel hálózatra vezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,90
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 7180 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516744979 / Cikkszám: 12440220 / Régi cikkszám 21718062OE1

Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0

G 7180 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516744979 / Cikkszám: 12440220 / Régi cikkszám21718062OE1

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
--	-----

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
--	------

Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk	•
---------------	---

Kupon 6 db PowerDisk-hez	•
--------------------------	---


Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7180 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)