

G 7210 SC

Szabadonálló mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Minden eszköz maradéktalan szárítása – AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ??-tól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Rugalmas és biztos elhelyezés – ExtraComfort kosárkialakítás



EAN: 4002516744993 / Anyagszám: 12440240 / Régi anyagszám: 217210160E1

Kivitel	
Szabadon álló mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyeses panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A-G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Mosogatási opciók	
Expressz program	•

G 7210 SC

Szabadonálló mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



EAN: 4002516744993 / Anyagszám: 12440240 / Régi anyagszám: 217210160E1

Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	880
Fülkemélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	56,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•