

G 7210 SC

Szabadonálló mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak



EAN: 4002516744993 / Cikkszám: 12440240 / Régi cikkszám21721016OE1

| | |
|---|---------------------------|
| Kivitel | |
| Szabadon álló mosogatógépek | • |
| 60-as mosogatógép | • |
| Design | |
| Panel színe | briliánsfehér |
| Panel kivitele | egyenes panel |
| Kezelési mód | programválasztó gomb |
| Kijelző | Egysoros szöveges kijelző |
| Kijelző színe | fehér |
| MultiLingua | • |
| Kényelem | |
| Ajtózárás-rásegítés | ComfortClose |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | • |
| Funkcióellenőrző | Kijelző |
| Kijelző nyelvének kiválasztása | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | A |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l) | 6,0 |
| Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként | 8,4 |
| Áramfelhasználás ECO-programban (kWh) | 0,54 |
| Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 54 |
| Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh) | 0,29 |
| Az ECO program időtartama (perc) | 230 |
| Zajkibocsátási kategória | B |
| Zajkibocsátás, dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower technológia | • |
| Ellenőrzött higiénia | • |
| Melegvíz-csatlakozás | • |
| Féltöltet | • |
| Eredményminőség | |
| Frissvízrendszerű mosogatógép | • |
| AutoOpen szárítás | • |
| SensorDry | • |
| Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Mosogatóprogramok | |
| ECO | • |
| Automatikus | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intenzív 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Kímélő | • |
| QuickPowerWash | • |
| Extra halk 39 dB(A) | • |
| Gép tisztítása | • |

G 7210 SC

Szabadonálló mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



EAN: 4002516744993 / Cikkszám: 12440240 / Régi cikkszám21721016OE1

| | |
|--|--|
| Só kiöblítése | • |
| Mosogatási opciók | |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra tiszta | • |
| Extra száraz | • |
| Kosárialakítás | |
| Evőeszközök elhelyezése | 3D MultiFlex-fiók |
| FlexCare pohártartó | 2 |
| FlexCare csészetartó | 1 |
| Kosárialakítás | ExtraComfort |
| Szabvány-terítékszám | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass&Bottle | • |
| XL Assist | • |
| Biztonság | |
| Waterproof-rendszer | • |
| Szűrőellenőrző kijelző | • |
| Gyerekzár | • |
| Műszaki adatok | |
| Fülkeszélesség, minimum (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, maximum (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, minimum (mm) | 845 |
| Fülkemagasság, maximum (mm) | 880 |
| Fülkemélység (mm) | 600 |
| Készülék szélessége (mm) | 598 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülék mélysége (mm) | 600 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm) | 119,5 |
| Nettó súly (kg) | 56,0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,00 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány | 50 |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Vízvezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,70 |
| Elérhető kijelzőnyelvek | |
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština |
| Mellékelt tartozékok | |
| 1 csomag UltraTabs (20 darab) | • |
| Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron | • |