

## G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helyet evőeszközei számára
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám21738562OE1

<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
XXL mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
QuickPowerWash	•
Extra halk 39 dB(A)	•

## G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám21738562OE1

Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	910
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	120,5
Nettó súly (kg)	49,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám21738562OE1

#### Mellékelt tartozékok

1 csomag UltraTabs (20 darab)


Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag  
(csomagonként 60 darab) akciós áron

•

•

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit