

G 7600 SC AutoDos  
Szabadonálló mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Több információs lehetőség és modern hálózatra kapcsolt készülékek – Miele@home
- Különösen alacsony zajszint: csak ?? dB (A)
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ?? vízfogyasztástól az automatikus programban
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak



EAN: 4002516745167 / Cikkszám: 12440320 / Régi cikkszám21760016OE1

<b>Kivitel</b>	
Szabadon álló mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7600 SC AutoDos  
Szabadonálló mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745167 / Cikkszám: 12440320 / Régi cikkszám21760016OE1

Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	880
Fülkemélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	56,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),  
magyar, polski, română,  
slovenčina, srpski, čeština

G 7600 SC AutoDos  
Szabadonálló mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745167 / Cikkszám: 12440320 / Régi cikkszám21760016OE1

#### Mellékelt tartozékok


1 x PowerDisk

•

Kupon 6 db PowerDisk-hez

•

G 7600 SC AutoDos  
Szabadonálló mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)