

G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Több információs lehetőség és modern hálózatra kapcsolt készülékek – Miele@home
- Különösen alacsony zajszint: csak ?? dB (A)
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ?? vízfogyasztástól az automatikus programban
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak



EAN: 4002516745204 / Cikkszám: 12440370 / Régi cikkszám21765062OE1

Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Obszidiánfekete
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745204 / Cikkszám: 12440370 / Régi cikkszám: 21765062OE1

Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0

G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745204 / Cikkszám: 12440370 / Régi cikkszám21765062OE1

Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya 14,0

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk


Kupon 6 db PowerDisk-hez

•

•

G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)