

## G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- Különösen alacsony zajszint: csak ?? dB (A)
- Frissvízrendszerű mosogatógép – ??-tól az automatikus programban
- Rugalmas és biztos elhelyezés – ExtraComfort kosárialakítás



EAN: 4002516745204 / Anyagszám: 12440370 / Régi anyagszám: 21765062OE1

<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	Obszidiánfekete
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvek kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•

## G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745204 / Anyagszám: 12440370 / Régi anyagszám: 21765062OE1

Extra halk 37 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	ExtraComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•

## G 7650 SCVi AutoDos

Teljesen beépíthető mosogatógép  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)