

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Több információs lehetőség és modern hálózatra kapcsolt készülékek – Miele@home
- Tökéletes konyhai design és automatikus nyitást biztosít – Knock2open
- Kényelmes pakolás tökéletes világítással még sötétben is – BrilliantLight
- Maximális rugalmasság és prémium kosárialakítás – MaxiComfort kosarak



EAN: 4002516745266 / Cikkszám: 12440430 / Régi cikkszám 21779062OE1

Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Obszidiánfekete
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Knock2open	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
BrilliantLight	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus, akusztikus hangerőszabályozás
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Készenléti energia (alvó üzemmód)	0,30
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745266 / Cikkszám: 12440430 / Régi cikkszám: 21779062OE1

ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Tészta/paella	•
Felső kosár nélkül 65 °C	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745266 / Cikkszám: 12440430 / Régi cikkszám21779062OE1

Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština