

## G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Tökéletes konyhai designt és automatikus nyitást biztosít – Knock2open
- Kényelmes pakolás tökéletes világítással még sötétben is – BrilliantLight
- Maximális rugalmasság és prémium kosárkialakítás – MaxiComfort kosarak



EAN: 4002516745273 / Cikkszám: 12440440 / Régi cikkszám 21779562OE1

| Általános információk                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modellazonosító                                                 | G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O                          |
| Gyártó cikkszám                                                 | 12440440                                             |
| EAN number                                                      | 4002516745273                                        |
| Class                                                           | Platinum                                             |
| Kivitel                                                         |                                                      |
| Teljesen integrált mosogatógépek                                | •                                                    |
| 60-as mosogatógép                                               | •                                                    |
| XXL mosogatógép                                                 | •                                                    |
| Design                                                          |                                                      |
| Panel színe                                                     | Obszidiánfekete                                      |
| Panel kivitele                                                  | teljesen integrált panel                             |
| Kezelési mód                                                    | Softkeys                                             |
| Kijelző                                                         | Egysoros szöveges kijelző                            |
| Kijelző színe                                                   | fehér                                                |
| MultiLingua                                                     | •                                                    |
| Kényelem                                                        |                                                      |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével                   | •                                                    |
| Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval          | •                                                    |
| Knock2open                                                      | •                                                    |
| Ajtózárás-rásegítés                                             | ComfortClose                                         |
| BrilliantLight                                                  | •                                                    |
| A hátralévő idő kijelzése                                       | •                                                    |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig                              | •                                                    |
| Működésjelző                                                    | optikai és akusztikus, akusztikus hangerőszabályozás |
| Kijelző nyelvének kiválasztása                                  | •                                                    |
| Hatékonyság és fenntarthatóság                                  |                                                      |
| Energiahatékonysági osztály (A–G)                               | A                                                    |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l)                        | 6,0                                                  |
| Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként           | 8,4                                                  |
| Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)                           | 0,54                                                 |
| Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 54                                                   |
| Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)    | 0,29                                                 |
| Az ECO program időtartama (perc)                                | 230                                                  |
| Teljesítményfelvétel programkésleltetéssel (W)                  | 0,90                                                 |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)                  | 0,30                                                 |
| Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)                  | 0,30                                                 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)  | 0,90                                                 |
| Szabvány-terítékszám                                            | 14                                                   |
| Zajkibocsátási kategória                                        | B                                                    |
| Zajkibocsátás, dB(A)                                            | 41                                                   |
| EcoFeedback                                                     | •                                                    |
| EcoPower technológia                                            | •                                                    |

## G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516745273 / Cikkszám: 12440440 / Régi cikkszám: 21779562OE1

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ellenőrzött higiénia          | •                 |
| Melegvíz-csatlakozás          | •                 |
| Féltöltet                     | •                 |
| <b>Eredményminőség</b>        |                   |
| Frissvízrendszerű mosogatógép | •                 |
| AutoOpen szárítás             | •                 |
| SensorDry                     | •                 |
| Aktív kondenzációs szárítás   | •                 |
| BrilliantGlassCare            | •                 |
| <b>Mosogatóprogramok</b>      |                   |
| QuickPowerWash                | •                 |
| ECO                           | •                 |
| Automatikus                   | •                 |
| ComfortWash 45 °C             | •                 |
| Intenzív 75 °C                | •                 |
| PowerWash                     | •                 |
| ComfortWash+ 55 °C            | •                 |
| Kímélő                        | •                 |
| Higiénia                      | •                 |
| SolarSpar                     | •                 |
| Extra halk 37 dB(A)           | •                 |
| Tészta/paella                 | •                 |
| Felső kosár nélkül 65 °C      | •                 |
| Gép tisztítása                | •                 |
| Só kiöblítése                 | •                 |
| <b>Mosogatási opciók</b>      |                   |
| AutoDos                       | •                 |
| BottleClean                   | •                 |
| Quick                         | •                 |
| IntenseZone                   | •                 |
| Extra tiszta                  | •                 |
| Extra száraz                  | •                 |
| <b>Kosárkialakítás</b>        |                   |
| Evőeszközök elhelyezése       | 3D MultiFlex-fiók |
| FlexCare pohártartó           | 2                 |
| FlexCare csészetartó          | 1                 |
| Kosárkialakítás               | MaxiComfort       |
| MultiClip                     | •                 |
| FlexCare Glass&Bottle         | •                 |
| XL Assist                     | •                 |
| StrawClean                    | •                 |
| <b>Biztonság</b>              |                   |
| Waterproof-rendszer           | •                 |
| Szűrőellenőrző kijelző        | •                 |
| <b>Műszaki adatok</b>         |                   |
| Fülkeszélesség, minimum (mm)  | 600               |
| Fülkeszélesség, maximum (mm)  | 600               |
| Fülkemagasság, minimum (mm)   | 845               |
| Fülkemagasság, maximum (mm)   | 910               |

## G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.




EAN: 4002516745273 / Cikkszám: 12440440 / Régi cikkszám21779562OE1

|                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fülkemélység (mm)                                     | 550                                                                              |
| Készülék szélessége (mm)                              | 598                                                                              |
| Készülék magassága (mm)                               | 845                                                                              |
| Készülék mélysége (mm)                                | 550                                                                              |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)                | 120,5                                                                            |
| Nettó súly (kg)                                       | 49,0                                                                             |
| Teljes teljesítményigény (kW)                         | 2,00                                                                             |
| Feszültség (V)                                        | 230                                                                              |
| Biztosíték (A)                                        | 10                                                                               |
| Fázisok száma                                         | 1                                                                                |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány            | 50                                                                               |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm)                         | 1,50                                                                             |
| Vízvezető tömlő hossza (cm)                           | 1,50                                                                             |
| Elektromos kábel hossza (m)                           | 1,70                                                                             |
| Előlap min. súly (kg)                                 | 4,0                                                                              |
| Előlap max. súly (kg)                                 | 12,0                                                                             |
| Világítóeszköz cseréje                                | Ügyfélszolgálat                                                                  |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                           |                                                                                  |
| 1 x PowerDisk                                         | •                                                                                |
| Kupon 6 db PowerDisk-hez                              | •                                                                                |
| <b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>                        |                                                                                  |
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | deutsch, english (GB),<br>polski, română, srpski,<br>slovenčina, čeština, magyar |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL  
automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)