

G 7930 SCi AutoDos
Beépíthető mosogatógép
– a Miele mindentudó eszköze a legigényesebbeknek.



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Több információs lehetőség és modern hálózatba kapcsolt készülékek – Miele@home
- Kényelmes, hatékony, tartós – a legjobb eredmények az automatikus adagolással
- Kényelmes pakolás tökéletes világítással még sötétben is – BrilliantLight
- Intuitív, gyors és átlátható érintéssel – M Touch kijelző



EAN: 4002516745280 / Cikkszám: 12440450 / Régi cikkszám: 21793054OE1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Obsziánfekete
Panel kivitele	döntött panel
Kezelési mód	Érintőképernyős kezelés
Kijelző	M Touch S
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
BrilliantLight	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Lehetőség edények kiegészítésére	•
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiatakarékos osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	41
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•

G 7930 SCi AutoDos
Beépíthető mosogatógép
– a Miele mindentudó eszköze a legigényesebbeknek.



EAN: 4002516745280 / Cikkszám: 12440450 / Régi cikkszám21793054OE1

Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Tészta/paella	•
Felső kosár nélkül 65 °C	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárialakítás	MaxiComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekzár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemaagasság, minimum (mm)	805
Fülkemaagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50

G 7930 SCi AutoDos

Beépíthető mosogatógép

– a Miele mindentudó eszköze a legigényesebbeknek.



EAN: 4002516745280 / Cikkszám: 12440450 / Régi cikkszám: 21793054OE1

Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	16,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
 [?] [?], [?] [?] [?] [?], [?] [?]

Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk

•

Kupon 6 db PowerDisk-hez

•