

## G 7980 SCVi AutoDos K20

Teljesen beépíthető mosogatógép

– a Miele mindentudó eszköze a fogantyú nélküli konyhai designért.



- Automatikus adagolás – AutoDos integrált PowerDisk funkcióval
- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- Automatikus ajtónyitás két kopogtatásra – Knock2open
- Gyors kezelés érintéssel – M Touch kijelző



EAN: 4002516745297 / Anyagszám: 12440460 / Régi anyagszám: 21798062OE1

<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	CleanSteel/obszidiánfekete
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	M Touch Vi
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Knock2open	•
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
BrilliantLight	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Lehetőség edények kiegészítésére	•
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Teljesen beépíthető mosogatógép

– a Miele mindentudó eszköze a fogantyú nélküli konyhai designért.



EAN: 4002516745297 / Anyagszám: 12440460 / Régi anyagszám: 21798062OE1

Kímélő	•
QuickPowerWash	•
Higiénia	•
SolarSpar	•
Extra halk 37 dB(A)	•
Tészta/paella	•
Felső kosár nélkül 65 °C	•
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	3
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	MaxiComfort
Szabvány-terítékszám	14
MultiClip	•
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

## G 7980 SCVi AutoDos K20

Teljesen beépíthető mosogatógép

– a Miele mindentudó eszköze a fogantyú nélküli konyhai designért.



EAN: 4002516745297 / Anyagszám: 12440460 / Régi anyagszám: 21798062OE1

### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

### Mellékelt tartozékok

1 x PowerDisk


Kupon 6 db PowerDisk-hez

- 
-

G 7980 SCVi AutoDos K20

Teljesen beépíthető mosogatógép

– a Miele mindentudó eszköze a fogantyú nélküli konyhai designért.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)