

KFN 7785 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

a FlexiLight 2.0, a Freeze&Cool, a NoFrost és a Mylce különleges kényelmet ad.



- Tágas, állítható páratartalmú fiók – DailyFresh
- A fagyasztótér rugalmas használata – Freeze&Cool
- Kész jégkockák a víztartállyal rendelkező Mylce révén
- Egyedileg állítható üveglap-megvilágítás a FlexiLight 2.0 révén
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén



EAN: 4002516748212 / Anyagszám: 12445200 / Régi anyagszám: 38778505EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	FlexiLight 2,0
Fagyasztózóna megvilágítása	LED
Ventilátorvilágítás	•
IceMaker világítása	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	DailyFresh
Freeze&Cool (Fagyasztás és hűtés)	•
Belső ajtó finombeállítás	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Jégkockakészítő víztartállyal (Mylce)	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Kikapcsolható hűtőrész	Igen
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Igen
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópolecok száma	4
ezek közül megvilágított	2
Frissentartó fiókok száma	1
Száraz hátfal	CleanSteel
FlexiTray	•
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	3
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	4
<b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>	
Fagyasztófiókok száma	3
ezek közül kihúzható	2
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	146,00

KFN 7785 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

a FlexiLight 2.0, a Freeze&Cool, a NoFrost és a Mylce különleges kényelmet ad.




EAN: 4002516748212 / Anyagszám: 12445200 / Régi anyagszám: 38778505EU1

Napi energiafogyasztás (kWh)	0,40
<b>Biztonság</b>	
Reteszelés funkció	•
Akusztiikus ajtóriasztás	•
Akusztiikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben	•
Optikai ajtóriasztás	•
Optikai hőmérséklet-riasztás	•
Fagyasztórész áramszünetjelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	570
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1788
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	559
Készülék magassága (mm)	1770
Készülék mélysége (mm)	546
Súly (kg)	73,0
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó
Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	18
Fagyasztórész-ajtóelőlap max. tömege (kg)	12
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	184
4 csillagos fagyasztózóna (l)	71
Teljes hasznos űrtartalom (l)	255
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	6,00
Levegőben terjedő akusztiikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztiikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	33
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1400
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Tojástartó	•

## KFN 7785 C

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

a FlexiLight 2.0, a Freeze&Cool, a NoFrost és a Mylce különleges kényelmet ad.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)